

Garant**VC.T 160402, Typ: HB7315-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Třída artiklu	21G

Popis

VCMT 160402 HB7315-1 Typ: HB7315-1
Lamač třísek: AF
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160402
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7315-1

Lamač třísek	AF
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Tolerance	G
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení