

**Garant****VC.T 110302, Typ: HU7315-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Třída artiklu	21G

## Popis

VCMT 110302 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 600 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Typ	HU7315-1
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 600 m/min
Povlak	bez povlaku
Lamač třísek	AF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110302
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení