

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7315-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160408 HB7315-1 Typ: HB7315-1  
Lamač třísek: AF  
Tolerance: G  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 600 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Typ	HB7315-1
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Rohový radius	0,8 mm
Lamač třísek	AF

Tolerance	G
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení