

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB7315-1 Typ: HB7315-1
Lamač třísek: AF
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	G
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160404
Lamač třísek	AF

Počet výměn/řezání	2
Typ	HB7315-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení