

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 110304 HB7315-1 Typ: HB7315-1
Lamač třísek: AF
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Lamač třísek	AF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110304

Typ	HB7315-1
Řezný materiál	TK
Tolerance	G
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení