

Garant**ZCMX 130404, Typ: HBZ120**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Třída artiklu	21K

Technický popis

Typ	HBZ120
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 200 m/min
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130404
Rohový rádius	0,4 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	25 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

