

**Garant****ZCMX 130404, Typ: HBZ030**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Třída artiklu	21E

## Popis

### Provedení:

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

## Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130404
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Typ	HBZ030
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	P

Vhodné pro  $\varnothing$  nástroje D<sub>c</sub>

25 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení