

Garant**ZCMX 130404, Typ: HBZ140**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268443 HBZ140 |
| GTIN | 4062406770181 |
| Třída artiklu | 21K |

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZCMX 130404 |
| Posuv f soustružení | 0,1 - 0,3 mm |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Hlavní způsob použití | M |
| Posuv f vrtání | 0,03 - 0,12 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,4 - 2 mm |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 190 m/min |
| Typ | HBZ140 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Vhodné pro Ø nástroje D _c | 25 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |