

Garant**ZCMX 130404, Typ: HBZ025**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Technický popis

Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Typ	HBZ025
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130404

Vhodné pro Ø nástroje D _c	25 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení