

Garant**Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
19/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273781 19/1,5
GTIN	4062406769888
Třída artiklu	21W

Popis**Použití:**

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656 – 273749.

Vhodné pro:

Držák č. 273984 – 273994 nebo 319132 – 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Výška planžety h ₅	19 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Celková délka L	96 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systémový klíč	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Upichovací planžeta