

**Garant****Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 19/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273781 19/2
GTIN	4062406769895
Třída artiklu	21W

**Popis****Použití:**

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656 – 273749.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 273994 nebo 319132 – 319133 (držák VDI).

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

**Technický popis**

Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Celková délka L	96 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Upichovací planžeta