

Garant**Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 32/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273781 32/2
GTIN	4062406770334
Třída artiklu	21W

Popis**Použití:**

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656 – 273749.

Vhodné pro:

Držák č. 273984 – 273994 nebo 319132 – 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

Výška planžety h ₅	32 mm
Pro maximální Ø obrobku	60 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Upichovací planžeta