



Zástrčná hlavice pro Torx®, s povlakem TiN, 1/4 palce krátká, Profil Torx®: TX40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	631833 TX40
GTIN	4000896037100
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimalizovanou protikorozní ochranou.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, s povlakem TiN.

Technický popis

Profil Torx®	TX40
Ø na straně pohonu	12 mm
Rozměr profilu A	6,6 mm
Délka	28 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	TiN
Druh produktu	Nástrčné klíče