

Garant**Sada tvrdokovových vrtáků do zdiva, Počet vrtáků: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786078 7
GTIN	4062406773496
Třída artiklu	71C

Popis**Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

Vrták pro normální vrtání a s přiklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

Použití:

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.

Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

Obsah:

Vrták č. 786070: Po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Technický popis

Počet vrtáků	7
Řezný materiál	TK
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání

Stopka	válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene

Příslušenství

Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 3 mm	786070 3
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 4 mm	786070 4
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 5 mm	786070 5
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 6 mm	786070 6
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 7 mm	786070 7
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 8 mm	786070 8
Tverdokovové vrtáky do zdiva Ø vrtáku 10 mm	786070 10