

**Garant****Tvrdokovové vrtáky do zdiva, Ø vrtáku: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786070 12
GTIN	4062406773465
Třída artiklu	71C

**Popis****Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

**Vrták pro normální vrtání a s přiklepem** se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

**Použití:**

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.

Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci rezné hrany.

**Technický popis**

Ø stopky	12 mm
Ø vrtáku	12 mm
Celková délka	150 mm
Délka spirály	85 mm
Řezný materiál	TK
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene

