

**Sada nářadí pro montáž, 15dílná v brašně na nářadí, Počet přepážek: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	686006 15
GTIN	4062406773526
Třída artiklu	66H

Popis**Provedení:**

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660701 vel. 2,5; 3; 3,5; 4

Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 0, 1, 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 702995 vel. 180

Siko kleště: 1 ks č. 706145 vel. 250

Stranové štípací kleště: 1 ks č. 725245 vel. 160

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300

Stavitelné klíče: 1 ks č. 813961 vel. 200

Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160

Kapesní LED svítilna: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK

Teleskopický magnetický držák: 1 ks č. 081650

Textilní desky na nářadí se zapínáním na přezku: 1 ks č. 692257 vel. 1

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Počet dílů	15
------------	----

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojetí Celková délka 160 mm	725245 160
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojetí Celková délka 180 mm	702995 180
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Textilní desky na náradí se zapínáním na přezku Typ 1	692257 1
LED kapesní svítlnas bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	660701 2,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Zámečnické kladivo Hmotnost bez násady 300 g	750125 300
Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojetí Celková délka 200 mm	813961 200
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 4 mm	660701 4
Teleskopický magnetický zvedák	081650
Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm Celková délka 160 mm	845039 160
Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí Celková délka 250 mm	706145 250
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3 mm	660701 3