



Sada nářadí pro montáž, 59dílná V batohu na nářadí, Počet přepážek: 59



Údaje o objednávce

Artikové číslo	686016 59
GTIN	4062406773199
Třída artiklu	66H

Popis

Provedení:

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko: 1 ks. č. 410625 vel. 150

Svinovací metr: 1 ks č. 462010 vel. 5

Oboustranný otevřený klíč: po 1 ks č. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhých s kulovou hlavou: 1 ks č. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

Sada nastrcných klicu 1/4 palce: 1 ks č. 630368 vel. 6 (29dílná)

Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660701 vel. 3, 4, 7

Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 0, 1, 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 702995 vel. 180

Siko kleště: 1 ks č. 706145 vel. 250

Ploché zaoblené kleště lomené: 1 ks č. 713595 vel. 200

Stranové štípací kleště: 1 ks č. 725245 vel. 160

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300

Stavitelné klíče: 1 ks č. 813961 vel. 200

Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160

LED kapesní svítidla: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK

Textilní batoh na nářadí: 1 ks č. 692267 vel. 1

Upozornění:
Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Počet dílů	59
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm Celková délka 160 mm	845039 160
Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojetí Celková délka 160 mm	725245 160
Textilní batoh na náradí Typ 1	692267 1
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3 mm	660701 3
Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm	713595 200
LED kapesní svítlna s bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm	610950 18X19
Sada 6hranných úhlových klíčů niklované Počet klíčů 9	627225 9
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Posuvné měřítko momentovým upnutím Rozsah měření 150 mm	410625 150
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 29-dílná Typ 6	630368 6
Svinovací metr Délka pásma 5 m	462010 5

Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610950 8X9
Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí Celková délka 250 mm	706145 250
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 16X17 mm	610950 16X17
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610950 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610950 12X13
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	702995 180
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 4 mm	660701 4
Zámečnické kladivo Hmotnost bez násady 300 g	750125 300
Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti Celková délka 200 mm	813961 200