

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 15×D, Systém / Ø stopky: QC/20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Stopka zesílená tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Pohodlná orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Celková délka L: 340 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 118 mm

Doporučená délka upínání: 80 mm

Sada montážních šroubů: 269026 1

Technický popis

Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Systém	QC
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Rozsah, který nelze upnout S	118 mm
Doporučená délka upínání	80 mm
Sada montážních šroubů	269026 1

Celková délka L	340 mm
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	15×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 1	269026 1
--------------------------------	----------