

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 15×D, Systém / Ø stopky: DM/50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Stopka zesílená tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Pohodlná orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 861 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 5 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 288 mm

Doporučená délka upínání: 200 mm

Sada montážních šroubů: 269026 3

Technický popis

Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Systém	DM
Středové přesazení H základního korpusu	5 mm
Rozsah, který nelze upnout S	288 mm
Konektor pro přípojku chladicího média	269208

Doporučená délka upínání	200 mm
Sada montážních šroubů	269026 3
Celková délka L	861 mm
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	15×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 2	269026 2
--------------------------------	----------