

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207135 16
GTIN	4045197126511
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Rádiusová fréza s dlouhou hlavní řeznou částí.

Technický popis

Ø břitu D_c	16 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,1 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,113 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Celková délka L	150 mm
Délka břitu L_c	75 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	8 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální

Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	230 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	180 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	140 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
GG(G)	vhodný	70 m/min	K
CuZn	omezené použití	160 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------