

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami Pojízdné,
12×20G, Výška korpusu: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972032 500
GTIN	4062406769758
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň na zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí. **Pro 100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vždy 2 pevná a říditelná kolečka uložena v kuličkových ložiskách (říditelná kolečka s aretací pro kolečko a otočný věnec) Ø 125 mm s **vodivými koly odolnými proti oděru**.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice č. 972010 – 972015 nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972185.

Lakování:

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak**.

Upozornění:

Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje – ESD. Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Technický popis

Šířka v G	12
-----------	----

Užitná výška	425 mm
Provedení	Pojízdné
Provedení	pro individuální osazení
Šířka	400 mm
Hloubka	650 mm
Výška	700 mm
Hloubka v G	20
Maximální nosnost	250 kg
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	12×20G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí