

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou, 12×20G,  
Výška čela zásuvky: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972036 100
GTIN	4062406773847
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** – brání otevření zásuvek během přepravy. Nezbytně nutné pro všechny montážní vozíky, příp. pojízdné pracovní stoly a skřínky.

**Vhodné pro:**

Všechny korpusy skříně ESD 16G.

**Lakování:**

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035, **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

**Technický popis**

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná hloubka v G	20
Výška čela	100 mm
Užitná šířka v G	12
Užitná výška	75 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční

Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka	500 mm
Užitná šířka	300 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	12×20G
Druh produktu	Zásuvka