

Garant GRIDLINE

Korpus skříňe ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami, 12×20G, Výška korpusu: 300mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972030 300
GTIN	4062406769727
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň se zásuvkami a se stabilní ocelovou konstrukcí. **Pro 100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice č. 972010 – 972015 nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972185.

Lakování:

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

Upozornění:

Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje – ESD. Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Technický popis

Provedení	pro individuální osazení
Užitná výška	225 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Hmotnost	9,5 kg
Hloubka v G	20
Výška	300 mm
Šířka	400 mm
Šířka v G	12
Hloubka	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	12×20G
Druh produktu	Korpus skříně na náradí