

Ergonomická pracovní stolička UP, Barva sedáku: GREY



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Stolička pro dynamické sezení. Pohyblivá do stran díky zaoblené protiskluzové podnoži (360°), sedák proto umožňuje naklápění až 10°. Plastová konstrukce s bezpečnostní plynovou pružinou a nastavením výšky tahem za červenou smyčku.

Obsahuje přídatný sedák, měkký, robustní, s dlouhou životností, s protiskluzovou spodní stranou, ze 100% polyesteru, pratelné do 30 °C.

Sedák a podstavec bazaltová šedá RAL 7012, korpus stoličky v černé barvě, sedáky v křemíkové šedé.

Norma:

DIN 68877

Technický popis

Hmotnost	4,3 kg
Nosnost	120 kg
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Barva materiál sedáku	Křemíková šedá

Ø sedačky	280 mm
Materiál podnože	plast
Materiál plochy sedáku	Látka
Ø nohy	330 mm
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	Stolička