



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Pracovní kozy / podkládací stojany, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919960 1
GTIN	4031405304000
Třída artiklu	98G

**Popis****Provedení:**

Hliníková pracovní koza. Plynule výškově nastavitelná od 700 - 1000 mm. Vyměnitelná opotřebitelná podložka ze smrkového dřeva. (1000 × 60 × 25 mm). Bezpečná aretace pomocí kuželové rukojeti na každé přestavovací trubce. Křížová výztuha na obou dílech. Nohy se stavěcími šrouby pro vodorovné vyrovnání. Konce stojin s krytkami. Dodávka kompletně smontovaná.

**Technický popis**

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	250 kg
Nosnost	250 kg
Výškový rozsah	700 - 1000 mm
Šířka půdorysné plochy	500 mm
Hmotnost	7 kg
Hloubka půdorysné plochy	780 mm

Materiál krytu	Smrkové dřevo
Materiál podlahového stojanu	Hliník.
Druh produktu	Pracovní koza