

# AEG

## Rázový utahovák, Typ: BSS18MTF12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.

- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Rukojeť s povrchem Softgrip.**
- **Spona na popruh.**
- **Nastavení krouticího momentu ve 4 stupních včetně funkce AutoStop k optimálnímu dotažení a povolení kolových matic.**
- **Bezkartáčový motor.**

#### Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

#### Upozornění:

Vhodný náhradní akumulátor najdete pod č. 073846 – 073848. Základní sady akumulátorů pod č. 073844.

### Technický popis

Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Počet obsažených akumulátorů	0

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální utahovací moment	785 Nm
Počet rázů	0 - 3800 min <sup>-1</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	BSS18MTF12
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Typ akumulátoru	Li-Ion
Typické použití	Heavy Duty
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Hmotnost	1,65 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Druh produktu	Rázový utahovák