

Garant**ESD pracovní deska s elektrickým nastavením výšky Nosnost max. 250 kg,
ESD deska, Typ: 1500/S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní ESD deska s elektrickým nastavením výšky. Nevodivý základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. 50 mm silná objemově vodivá ESD deska. Ovládací panel není vodivý pro elektrostatický ESD náboj. Pracovní stůl se střížnými plechy, vodivý, světle šedá podobná RAL 7035, možnost instalace do řady.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Upozornění:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Technický popis

Hmotnost	105 kg
Maximální nosná síla	250 kg
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	720 - 1200 mm

Hloubka	750 mm
Šířka	1500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Rychlost zvedání	38 mm/s
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovní stůl