

Garant

**ESD pracovní deska s elektrickým nastavením výšky Nosnost max. 250 kg,
ESD deska, Typ: 1250**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 972017 1250 |
| GTIN | 4062406773588 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní ESD deska s elektrickým nastavením výšky. Nevodivý základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. 50 mm silná objemově vodivá ESD deska. Ovládací panel není vodivý pro elektrostatický ESD náboj. Pracovní stůl bez střížných plechů, nelze postavit do řady.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Upozornění:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Technický popis

| | |
|----------------------|---------|
| Pracovní deska délka | 1250 mm |
|----------------------|---------|

| | |
|--|---------------|
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg |
| Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 610 - 1200 mm |
| Rychlost zvedání | 38 mm/s |
| Hmotnost | 94 kg |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Hloubka | 750 mm |
| Maximální nosná síla | 250 kg |
| Šířka | 1250 mm |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Druh produktu | Pracovní stůl |