



Samonivelační laser s křížovými přímkami GLL, Typ: 2-15G



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Třída artiklu	46T

Popis

Provedení:

Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body. Jedna horizontální a 2 vertikální linie 360°umožňují mnoho nových použití pro současném značení, vyrovnávání a nivelování ve vnitřním prostoru. Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství). **Ochrana IP64.** Robustní konstrukce se zapuštěnými čočkami a pogumovaným krytem pro použití v náročných pracovních podmínkách. Pohodlné, rychlé a bezpečné uchycení díky univerzálnímu držáku LB 10 Professional s velmi silnými magnety.

Zelené laserové paprsky pro nejlepší viditelnost i při špatných světelných poměrech.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

4x baterie č. 081561 LR6, univerzální držák LB 10, laserový terčik, ochranná brašna.

Technický popis

Výška	115 mm
Dosah	15 m
Závit pro stativ	1/4 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Označení výrobce	GLL 2-15 G
Počet obsažených baterií	4
Mezní chyba	±0,3 mm/m
Nivelační rozsah	±4 stupeň
Třída laseru	2
Hmotnost	570 g
Délka	126 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Šířka	63 mm
Barva laseru	zelená
Ochranná třída IP	IP 64
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6