

HOLEX**Rukavice proti pořezání a teple, pár, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094619 10
GTIN	4062406773397
Třída artiklu	02H

Popis**Provedení:**

Rukavice HOLEX s ochranou proti proříznutí a žáru s technologií 10 GG úpletu. Třída ochrany proti proříznutí C. Ochrana proti kontaktnímu teple do 250 °C (maximálně 15 sekund).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

EN 388	4X31C
EN 407	X2XXXX
Kontaktní teplota do	250 °C
Materiál nosiče	Polyester, aramid, skleněné vlákno
Povlak	Nitril
Barva	oranžová / černá

Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	10G
Třída ochrany proti pořezání	C
Norma	EN 407
Druh produktu	Žárovzdorné rukavice