

**Garant****Sada technických fréz s povlakem GARANT Master Steel – hrubé, 5dílné, TK AlCrN, Počet technických fréz: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	547405 5
GTIN	4062406774479
Třída artiklu	51D

**Popis****Provedení:**

**Inovativní geometrie zubů** umožňuje **velmi vysoký výkon obrábění** při současně **klidném chodu a dobrém vedení**. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. Stopka Ø 6 mm.

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.

Sada TK technických fréz STEEL Cut s běžnými tvarovými variantami.

Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání, lepší odvod třísek.

- **Velký úběr materiálu.**
- **Klidný chod.**
- **Vysoce účinný povlak pro nízké zatížení teplem, delší životnost, vylepšený odvod třísek.**
- **Nejmodernější substrát optimalizovaný pro ocelové materiály.**
- **Extrémní životnosti.**

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou rezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

**Použití:**

Optimalizované pro obrábění **oceli a ocelolitiny**.

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny ocelové materiály. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 ks č. 547400 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

**Upozornění:**

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

## Technický popis

Řada	GARANT Master Steel
Řezný materiál	TK AlCrN
Ø stopky	6 mm
Počet technických fréz	5
Druh produktu	Technická fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		

## Příslušenství

Technická frézaGARANT Master Steel – hrubé Typ C1225	547400 C1225
Technická frézaGARANT Master Steel – hrubé Typ F1225	547400 F1225
Technická frézaGARANT Master Steel – hrubé Typ A1225	547400 A1225
Technická frézaGARANT Master Steel – hrubé Typ D1210	547400 D1210

Technická fréza GARANT Master Steel – hrubé Typ G1225

547400 G1225