

Garant**Digitální posuvný hloubkoměr HCT IP67 s Bluetooth, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418685 150
GTIN	4062406773960
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro **s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene**. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Digitální posuvný hloubkoměr IP67 HCT s Bluetooth 5.0. **Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro **s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene**. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Provedení **s Bluetooth**. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 320 mm č. 418689, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Technický popis

Přepínatelný odečet	0,01 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Délka můstku	100 mm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Typ baterií	Knoflíkový článek
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	A1
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Ochranná třída IP	IP 67
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Průřez měřicí lišty	16×3,5 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 200 mm	021220 200
	021230 200

Kalibrace DAkkShloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 200 mm

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B
Šroub pro držák hloubkoměru	412236