

Garant**Digitální posuvné měřítko HCT IP67 s Bluetooth a kulatým hloubkoměrem,
Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412783 150
GTIN	4062406773953
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP 67 HCT s **Bluetooth 5.0. Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s **povrchem Haptoprene příjemným k uchopení.** Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows

Řada	HCT
Hloubkoměr	Ø 1,6
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,0005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560
Ochranná třída IP	IP 67
Délka měřicí čelisti	40 mm
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Typ baterií	Knoflíkový článek
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	A1
Počet obsažených baterií	1
Odchyłka měření E MPE	±0,02 mm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 200 mm

021000 200

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Maximální rozsah měření 200 mm

021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B
Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Typ SPRING	412240 SPRING