

Garant**Digitální posuvné měřítko HCT IP67 s Bluetooth, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412781 300
GTIN	4062406773946
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP 67 HCT s **Bluetooth 5.0. Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s **povrchem Haptoprene příjemným k uchopení.** Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID). Bez hloubkoměru.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1

Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	64 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560
Odečet	0,0005 palec
Hloubkoměr je k dispozici	ne
Řada	HCT
Norma	ISO 13385
Ochranná třída IP	IP 67
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B
Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Typ SPRING	412240 SPRING