



Samonivelační laser s křížovými přímkami LINO, Typ: L6RS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Třída artiklu	47C

Popis

Provedení:

Robustní provedení, ergonomické plastové pouzdro, chráněno proti prachu a stříkající vodě. Samonivelační liniový laser s liniemi 3× 360°. Jedna horizontální a dvě vertikální laserové linie 360°. Laserové linie jsou tenké, ostré a výrazně viditelné. Výkon laseru je možné nastavit ve 3 stupních pro lepší viditelnost nebo delší dobu provozu. Samonivelace na delší vzdálenosti u šikmých ploch. Časová úspora díky jednoduchému seřízení bodu svislice. Pevný bod svislice díky integrované základně. Jednoduché a přesné nastavení polohy laserových linií o $\pm 10^\circ$. Funkce paměti pro osobní nastavení. Chráněno proti prachu a stříkající vodě. Koncept trojitého napájení umožňuje nepřetržitou práci. Volitelně lze provozovat s Li-Ion akumulátorem, AA bateriemi nebo síťovým zdrojem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3× baterie č. 081561 LR6, laserový terčik, brašna.

Technický popis

Výška	110 mm
Hmotnost	530 g
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Počet obsažených baterií	3
Barva laseru	červená
Dosah s přijímačem	70 m
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Dosah	25 m
Ochranná třída IP	IP 54
Šířka	60 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezní chyba	±0,2 mm/m
Nivelační rozsah	±4 stupeň
Hloubka	100 mm
Řada	LINO
Průměr s přijímačem	140 m
Provozní doba	25 h
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6