

**Polštářkový kotouč (A) 4vrstvý, Ø 30 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555170 80
GTIN	4007220152706
Třída artiklu	55G

Popis**Provedení:**

Speciální nástroj se 4 vrstvami do sebe zasahujících brusných papírů a prostředním závitovým upínáním.

Použití:

K bočnímu broušení na těžko dostupných místech, jako jsou drážky, zaoblení a zářezy. Možnost broušení horní a dolní stranou.

Upozornění:

Použijte upínací trn č. 555175.

Zkratka brusiva: A

Doporučené otáčky: 6500 min⁻¹

Technický popis

Srovnání zrnitosti	80
Ø kotouče	30 mm
Brusivo	korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A

Podklad brusného materiálu	Len
Atribut názvu produktu	Ø 30 mm
Pohonný agregát	Přímé brusky
Doporučené otáčky	6500 min ⁻¹
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		