

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø DC: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207106 6
GTIN	4045197540485
Třída artiklu	11X

Technický popis

Uvolňovací Ø D ₁	5,9 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,037 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,033 mm
Ø bříty D _c	6 mm
Počet zubů Z	2
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	17 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	54 mm
Délka bříty L _c	10 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	3 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální

Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,05 \times D$ při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	230 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	180 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	140 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	35 m/min	M
GG(G)	vhodný	70 m/min	K
CuZn	omezené použití	160 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB