

HOLEX**TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, Ø DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201200 10
GTIN	4045197112262
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Stabilní řezné hrany. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,05 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková délka L	66 mm
Délka břitu L_c	14 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	W
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	180 m/min	N
PE-HD	vhodný	130 m/min	N
PA 66	vhodný	150 m/min	N
PEEK	vhodný	130 m/min	N
PF 31	vhodný	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	180 m/min	N
Cu	vhodný	140 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

