



3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310505 160
GTIN	4019208526997
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.

Technický popis

4hran pro klíč K	10 mm
Výška bez čelistí H ₁	65 mm
Hmotnost	8,8 kg
Středicí Ø B	125 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Vnější Ø A	160 mm
Výška s čelistmi H ₂	91 mm
Průchod E	42 mm
Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Norma	DIN 702-4
Materiál	ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314600 160
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314000 160
Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315000 160
	315200 160

Čelisti pro vnitřní upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ
sklíčidla 160
