



## 3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	310505 125
GTIN	4019208527000
Třída artiklu	36S

### Popis

#### Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

**Upozornění:**

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.

**Technický popis**

Středicí Ø B	95 mm
Průchod E	32 mm
Hmotnost	5,4 kg
Maximální počet otáček	5500 min <sup>-1</sup>
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	56 mm
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	78,5 mm
4hran pro klíč K	9 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Vnější Ø A	125 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí