



3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-2, Vnější Ø A / kužel: 250/6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55029 s rozpěrným čepem Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.
DIN 702-2 odpovídá staré normě DIN 55029.

Technický popis

Velikost kuželu	6
Velikost rozpěrných šroubů	5/8-18
Počet rozpěrných šroubů	6
4hran pro klíč K	12 mm
Výška s čelistmi H ₂	124 mm
Hmotnost	28 kg
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	83 mm
Vnější Ø A	250 mm
Průchod E	76 mm
Středicí Ø B	106,4 mm
Norma	DIN 702-2
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm	314400 250
Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250	315000 250
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm	314000 250
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Čelisti pro vnitřní upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250	315200 250

Doraz obrobku Výška h 15 mm

313033 15

Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm

314600 250