



3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-2, Vnější Ø A / kužel: 200/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310655 200/5
GTIN	4019208036724
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55029 s rozpěrným čepem Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.
DIN 702-2 odpovídá staré normě DIN 55029.

Technický popis

Počet rozpěrných šroubů	6
Výška bez čelistí H ₁	74,5 mm
Výška s čelistmi H ₂	107 mm
Průchod E	55 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
4hran pro klíč K	11 mm
Velikost rozpěrných šroubů	1/2-20
Hmotnost	16,7 kg
Středicí Ø B	82,5 mm
Norma	DIN 702-2
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla
200 mm

314425 200