



3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-2, Vnější Ø A / kužel: 200/6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55029 s rozpěrným čepem Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.
DIN 702-2 odpovídá staré normě DIN 55029.

Technický popis

Výška bez čelistí H ₁	74,5 mm
Počet rozpěrných šroubů	6
Hmotnost	16,7 kg
Průchod E	55 mm
Výška s čelistmi H ₂	107 mm
Velikost kuželu	6
Vnější Ø A	200 mm
4hran pro klíč K	11 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Velikost rozpěrných šroubů	5/8-18
Středicí Ø B	106,4 mm
Norma	DIN 702-2
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200 mm	314000 200
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Čelisti pro vnitřní upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200	315200 200
Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200	315000 200
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15

Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm

314600 200

Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm

314400 200