



## 3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 200mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	310505 200
GTIN	4019208526980
Třída artiklu	36S

### Popis

#### Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

**Upozornění:**

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.

**Technický popis**

Vnější Ø A	200 mm
Středicí Ø B	160 mm
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	73,5 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	106 mm
Hmotnost	15,2 kg
4hran pro klíč K	11 mm
Maximální počet otáček	4000 min <sup>-1</sup>
Průchod E	55 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí

**Příslušenství**

Čelisti pro vnitřní upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200	315200 200
Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200	315000 200
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314400 200
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200 mm	314000 200

Doraz obrobku Výška h 15 mm

313033 15

Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm

314600 200