



3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 160/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310705 160/4
GTIN	4019208525075
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.
DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Technický popis

Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
4hran pro klíč K	10 mm
Hmotnost	9,5 kg
Výška bez čelistí H ₁	66 mm
Průchod E	42 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Výška s čelistmi H ₂	92 mm
Velikost kuželu	4
Vnější Ø A	160 mm
Počet rozpěrných šroubů	3
Středicí Ø B	63,5 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Čelisti pro vnitřní upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315200 160
Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315000 160
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314000 160
Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314600 160
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15

Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm

313036 15