



3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 250/6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310705 250/6
GTIN	4019208026077
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.
DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Technický popis

4hran pro klíč K	12 mm
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Průchod E	76 mm
Hmotnost	28 kg
Velikost kuželu	6
Výška s čelistmi H ₂	124 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Výška bez čelistí H ₁	83 mm
Vnější Ø A	250 mm
Středicí Ø B	106,4 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15
Sada základních čelistí 3dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm	314000 250
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm	314400 250
Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm	314425 250

Sada blokových čelistí 3dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm

314600 250

Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250

315000 250

Čelisti pro vnitřní upínání 3dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250

315200 250