



## 3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 315/6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	310705 315/6
GTIN	4019208026848
Třída artiklu	36S

### Popis

#### Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

#### Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

#### Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.  
DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

## Technický popis

Průchod E	76 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Počet rozpěrných šroubů	4
Maximální počet otáček	2300 min <sup>-1</sup>
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	96 mm
Hmotnost	52,5 kg
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	142 mm
4hran pro klíč K	14 mm
Středicí Ø B	106,4 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí