



3čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 160/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310705 160/5
GTIN	4019208026237
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s **rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.**

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.
DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Technický popis

Velikost rozpěrných šroubů	M10
Hmotnost	9,5 kg
Vnější Ø A	160 mm
Velikost kuželu	5
4hran pro klíč K	10 mm
Výška bez čelistí H ₁	66 mm
Průchod E	42 mm
Výška s čelistmi H ₂	92 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Středicí Ø B	82,5 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmi
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/310705-160/5>