



4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312505 100
GTIN	4019208526782
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Technický popis

Vnější Ø A	100 mm
Průchod E	20 mm
Maximální počet otáček	6300 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	50 mm
Středicí Ø B	70 mm
Výška s čelistmi H ₂	68 mm
Hmotnost	3,3 kg
4hran pro klíč K	8 mm
Středicí hloubka C	3 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ sklíčidla 100 mm	314700 100
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 100 mm	314100 100