



4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 315mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312505 315
GTIN	4019208027272
Třída artiklu	36S

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a **vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.**

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Technický popis

Vnější Ø A	315 mm
Výška bez čelistí H ₁	95 mm
Hmotnost	52,3 kg
Výška s čelistmi H ₂	141 mm
Středicí hloubka C	5 mm
Středicí Ø B	260 mm
Maximální počet otáček	2300 min ⁻¹
4hran pro klíč K	14 mm
Průchod E	103 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 4dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm	314700 315
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315 mm	314100 315